Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr..:10.01.06.02932

https://www.schmalz.com/10.01.06.02932

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

- Baugröße: 100
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Stahl
- Vakuumanschluss: G1/2"-IG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	96,10 mm
G1	G1/2"-IG
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	29,10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	150 N
Abreißkraft	250 N
Volumen	150 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	100
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

Art-Nr..:10.01.06.02932

https://www.schmalz.com/10.01.06.02932

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	151 g
Faltenanzahl	1,50
Produktfamilie	FSGPL

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m