Flachsauger (rund)

PFG 40 FPM-65 N007

Art-Nr..:10.01.01.00076

https://www.schmalz.com/10.01.01.00076

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 40
- Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
- Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
- Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	24,30 mm
Dmax(S)	43 mm
Ds	40 mm
H	14 mm
H2	7 mm
Z (Hub)	3,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	57,70 N
Volumen	3,91 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Baugröße	40
Nippelfamilie	N 007
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	12 g

Flachsauger (rund)

PFG 40 FPM-65 N007

Art-Nr..:10.01.01.00076

https://www.schmalz.com/10.01.01.00076

Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Art-Nr..:10.01.01.03531

Nippelfamilie: N 007
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 21 mm
Länge L: 5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 2,4 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art-Nr..:10.01.01.03523

Nippelfamilie: N 007
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 24,5 mm
Länge L: 16 mm
Einbaulänge: 16 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm

Flachsauger (rund)

PFG 40 FPM-65 N007

Art-Nr..:10.01.01.00076

https://www.schmalz.com/10.01.01.00076

SU 40

Art-Nr..:10.01.01.12856

Baugröße: 40
Spannbereich: 35,0 ... 45,0 mm
Temperaturbeständigkeit: 80 °C