Saugplatte (rund)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

Art-Nr..:10.01.01.01150

https://www.schmalz.com/10.01.01.01150

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPU > SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 210
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Anschluss: G1/2"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	163 mm
Dmax(S)	220 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-AG
G3	G1/8"-IG
H	25 mm
H1	51 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	13 mm
LG3	6 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1870 N
Saugkraft d2	1250 N
Volumen	192 cm³

Saugplatte (rund)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

Art-Nr..:10.01.01.01150

https://www.schmalz.com/10.01.01.01150

Werkstückradius min. (konvex)	750 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	210
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	840 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPU

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör

SU 210

Art-Nr..:10.01.01.12439

Baugröße: 210
Spannbereich: 210,0 ... 220,0 mm
Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile

TV G1/4-AG 13

Art-Nr..:10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: G1/8"-IG
Federweg Z: 13 mm

Saugplatte (rund)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

Art-Nr..:10.01.01.01150

https://www.schmalz.com/10.01.01.01150

DR-SPU 210 SI-60

Art-Nr..:10.01.01.01090

Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A