Flachsauggreifer (rund)

PFYN 20 NBR-CO-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.10351

https://www.schmalz.com/10.01.01.10351

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 20
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-IG
H	26 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	15,50 N
Volumen	0,80 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	20
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 20 NBR-CO-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.10351

https://www.schmalz.com/10.01.01.10351

Gewicht	7 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Art-Nr..:10.01.01.03522

Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 22,5 mm
Einbaulänge: 16 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

PFG 20 NBR-CO-55 N006

Art-Nr..:10.01.01.10337

Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A