Balgsauggreifer (rund)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Art-Nr..:10.01.06.00201

https://www.schmalz.com/10.01.06.00201

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 60
- Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
- Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4"-AG
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	36 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	59 mm
G1	G1/4"-AG
H	60 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	61 N
Abreißkraft	100 N
Volumen	66,76 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Nippelfamilie	N 014

Balgsauggreifer (rund)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Art-Nr..:10.01.06.00201

https://www.schmalz.com/10.01.06.00201

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	46,80 g
Faltenanzahl	2,50
Produktfamilie	FSG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile

SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Art-Nr..:10.01.06.00184

Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Außendurchmesser D: 16,5 mm
Schlüsselweite SW2: 6 mm

FG 60 VU1-72 N014 ON

Art-Nr..:10.01.06.00208

Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A
Faltenanzahl: 2,5