Balgsauggreifer (rund)

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr..:10.01.06.02980

https://www.schmalz.com/10.01.06.02980

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

- Baugröße: 78
- Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
- Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4"-AG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	54 mm
dn	8,20 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	62 mm
G1	G1/4"-AG
H	54 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
Z (Hub)	16 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	137,40 N
Abreißkraft	218 N
Volumen	79,42 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	78
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK

Balgsauggreifer (rund)

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art-Nr..:10.01.06.02980

https://www.schmalz.com/10.01.06.02980

Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	71 g
Produktfamilie	FSGA

Ersatzteile

SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Art-Nr..:10.01.06.01959

Nippelfamilie: N 019
Gewinde G1: G1/4"-AG
Länge L1: 40 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 8,2 mm
Schlüsselweite SW2: 8 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

FGA 78 NK-45 N019 DR

Art-Nr..:10.01.06.02977

Baugröße: 78
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
Faltenanzahl: 1,5