Glockensauger (rund)

SAXM 80 ED-85 SC055

Art-Nr..:10.01.19.00008

https://www.schmalz.com/10.01.19.00008

High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

- Baugröße: 80
- Saugerwerkstoff: Elastodur ED
- Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,80 mm
d1	27,60 mm
Dk	22 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
H	31,30 mm
H2	10,50 mm
Z (Hub)	13,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	270 N
Querkraft	150 N
Querkraft geölte Oberfläche	269 N
Volumen	55,47 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80

Glockensauger (rund)

SAXM 80 ED-85 SC055

Art-Nr..:10.01.19.00008

https://www.schmalz.com/10.01.19.00008

Nippelfamilie	SC 055
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	20 g
Produktfamilie	SAXM

Zubehör

SC-A 055 G1/4-AG L

Art-Nr..:10.01.06.02821

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 7,2 mm
Bauform: Verliersicherung

SC-A 055 G1/4-IG L

Art-Nr..:10.01.06.02742

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G1/4"-IG
Einbaulänge: 17,2 mm
Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 80 ED-85 SC055

Art-Nr..:10.01.19.00008

https://www.schmalz.com/10.01.19.00008



SC-A 055 G3/8-AG L

Art-Nr..:10.01.06.02809

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G3/8"-AG
Einbaulänge: 7,7 mm
Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 G3/8-IG L

Art-Nr..:10.01.06.02743

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G3/8"-IG
Einbaulänge: 17,2 mm
Bauform: Verliersicherung



SC-A 055 M10-AG L

Art-Nr..:10.01.06.02822

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: M10-AG
Einbaulänge: 7,2 mm
Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 80 ED-85 SC055

Art-Nr..:10.01.19.00008

https://www.schmalz.com/10.01.19.00008



SC-A 055 M14x1.5-AG L

Art-Nr..:10.01.06.02823

Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: M14x1.5-AG
Einbaulänge: 7,2 mm
Bauform: Verliersicherung

SC-A 055 RA L

Art-Nr..:10.01.06.02815

Anbindungstyp: 055
Einbaulänge: 9,5 mm
Bauform: Verliersicherung

SC-S 055 FDC-L

Art-Nr..:10.01.06.02804

Bauform: Reibelem mit Verliersich