Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Art-Nr..:10.01.30.00593

https://www.schmalz.com/10.01.30.00593

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG > SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Sauggreifer (rund)

- Baugröße: 50
- Höhe H: 31,5 mm
- Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
- Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
- Saugertyp: Flachsauggreifer FLSA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	51 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	51,50 mm
dn	27 mm
Ds	50,30 mm
G1	M37x1-IG
H	31,50 mm
LG1	5 mm
Z (Hub)	4,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Faltenanzahl	0
Gewicht	16,70 g
Haltekraft	N
Luftverbrauch	m^3/h
Luftverbrauch	l/min

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Art-Nr..:10.01.30.00593

https://www.schmalz.com/10.01.30.00593

Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Saugvermögen	m³/h
Saugvermögen	l/min
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Produktfamilie	SAUG-SCG

Zubehör

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr..:10.01.30.00092

Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion
Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Art-Nr..:10.01.30.00359

Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion
Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Art-Nr..:10.01.30.00593

https://www.schmalz.com/10.01.30.00593

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Art-Nr..:10.01.30.00170

Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion
Montage: seitlich
Zusatzfunktion Ejektor: Abluftführung axial

SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Art-Nr..:10.01.30.00360

Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion
Montage: seitlich
Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer axial

Ersatzteile

FLSA 50 SI-HD-65

Art-Nr..:10.01.06.03467

Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A