Grundejektor

SBP-C 10 G02 NO A

Art-Nr..:10.02.01.00625

https://www.schmalz.com/10.02.01.00625

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Grundejektoren > Grundejektoren SBP-C mit Zusatzfunktionen > SBP-C 10 G02 NO A

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

- Düsendurchmesser: 1 mm
- Evakuierungsgrad: 85 %
- Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
- Opt. Betriebsdruck: 4,5 bar
- Saugvermögen (max): 35 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 48 l/min
- Steuerung Ventil: Stromlos offen
- Bauform Kompaktejektoren: Abblasfunktion

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	15 mm
d	4,20 mm
D	13,50 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
H	51 mm
H1	50 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
L	106 mm
L1	146 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert

Grundejektor

SBP-C 10 G02 NO A

Art-Nr..:10.02.01.00625

https://www.schmalz.com/10.02.01.00625

Düsendurchmesser	1 mm
Evakuierungsgrad	85 %
Saugvermögen (max)	2,10 m³/h
Saugvermögen (max)	35 l/min
Luftverbrauch Saugen	2,90 m³/h
Luftverbrauch Saugen	48 l/min
Schallpegel frei	65 dB(A)
Schallpegel angesaugt	59 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck	4,50 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	6 mm
Gewicht	70 g
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	43,5 ... 87,0
Opt. Druck	65,20 psi
Saugvermögen max.	1,24 cfm
Luftverbrauch Saugen	1,70 cfm
Luftverbrauch Abblasen	1,06 cfm
Produktfamilie	SBP-C

Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge

Zubehör

BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Art-Nr..:10.02.01.00511

Länge L: 110 mm
Breite B: 44,5 mm
Höhe H: 3 mm
Verwendung Konstruktion: Grundejektor SBP

Grundejektor

SBP-C 10 G02 NO A

Art-Nr..:10.02.01.00625

https://www.schmalz.com/10.02.01.00625



SET SBP M4-IG

Art-Nr..:10.02.01.00769

Länge L: 50 mm
Breite B: 14 mm
Verwendung Konstruktion: Grundejektor SBP
Typ: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Art-Nr..:21.04.06.00086

Material Schlauch: PUR-Kabel
Elektrischer Anschluss: Buchse Vent Micro10mm

Ersatzteile

SD G1/8-AG 14x40

Art-Nr..:10.02.01.00540

Gewinde G1: G1/8"-AG
Außendurchmesser D: 14 mm
Länge L: 40 mm