Grundejektor

SBP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Grundejektor für universellen Einsatz

- Bauform Ejektoren: High Flow
- Anzahl Stufen: 2
- Düsendurchmesser: 0,6 mm
- Baugröße: 13
- Evakuierungsgrad: 70 %
- Opt. Betriebsdruck: 4 bar
- Saugvermögen (max): 42,5 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 18,7 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	23 mm
D	14,20 mm
d2	4,20 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G1/8"-IG
G5	M4-IG
H	33 mm
H2	8,50 mm
H3	19,50 mm
L	69,50 mm
L1	85,50 mm
L2	22 mm
L3	25,50 mm
LG3	5,50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

Grundejektor

SBP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,60 mm
Anzahl Stufen	2
Evakuierungsgrad	70 %
Saugvermögen (max)	2,61 m³/h
Saugvermögen (max)	42,50 l/min
Luftverbrauch Saugen	1,16 m³/h
Luftverbrauch Saugen	18,70 l/min
Schallpegel frei	70 dB(A)
Schallpegel angesaugt	58 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck	4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	6 mm
Gewicht	84,90 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Opt. Druck	58 psi
Saugvermögen max.	1,50 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,66 cfm
Produktfamilie	SBP-HV-HF

Zubehör

SET SFE 13

Art-Nr..:10.02.01.01579

Breite B: 20 mm
Höhe H: 20 mm
Länge L: 27 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 13
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gewinde G2: M8-AG

Grundejektor

SBP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Art-Nr..:10.08.03.00314

Breite B: 36 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L: 27 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 13

SEV G1/8-IG G1/4-AG

Art-Nr..:10.02.01.01471

Außendurchmesser D: 19 mm
Länge L: 37 mm
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG

SD 16.5x51.5 SHC 13

Art-Nr..:10.02.01.01498

Außendurchmesser D: 16,5 mm
Länge L: 51,5 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap
Baugröße: 13

Ersatzteile

Grundejektor

SBP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

SEP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01343

Bauform Ejektoren: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,6 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Evakuierungsgrad: 70 %
Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 42,5 l/min
Luftverbrauch Saugen: 18,7 l/min

SFE 13 AL

Art-Nr..:10.02.01.01419

Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Breite B: 23 mm
Höhe H: 33 mm
Länge L: 51,5 mm
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gewinde G2: G1/4"-IG
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-IG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG

SHC 2 13

Art-Nr..:10.02.01.01496

Anzahl Stufen: 2
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Außendurchmesser D: 14,2 mm
Länge L: 18 mm
Gewinde G1: M16x1-AG

Grundejektor

SBP HF 2 06 13

Art-Nr..:10.02.01.01717

https://www.schmalz.com/10.02.01.01717

Produktempfehlungen



SBP HF 2 06 13 SD

Art-Nr..:10.02.01.01729

Bauform Ejektoren: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsendurchmesser: 0,6 mm
Baugröße: 13
Evakuierungsgrad: 70 %
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 42,5 l/min
Luftverbrauch Saugen: 18,7 l/min
Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer