Steckverschraubung-T

STV-T M5-AG 4

Art-Nr..:10.09.02.00038

https://www.schmalz.com/10.09.02.00038

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-T M5-AG 4

Steckverschraubung T

- Gewinde G1: M5-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
- Normteilewerkstoff: Messing
- Einsatztemperatur: °C
- Länge L: 34 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4 mm
G1	M5-AG
dn	2 mm
D1	8,70 mm
H	9,60 mm
H1	14 mm
L	34 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	14,20 g
Produktfamilie	STV

Steckverschraubung-T

STV-T M5-AG 4

Art-Nr..:10.09.02.00038

https://www.schmalz.com/10.09.02.00038

Zubehör

VSL 4-2 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C

VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2,7 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PA
Verlegeradius min.: 30 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar
Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C