Blocksauger

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr..:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Blocksauger für Rastertisch

- Abmessung (LxB): 110 x 110
- Länge L: 110 mm
- Breite B: 110 mm
- Höhe H: 45 mm
- Raster: 30x30
- Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,4x6,1 mm
- Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	110 mm
H	45 mm
L	110 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Raster	30x30
Gewicht	0,98 kg

Ersatzteile

Blocksauger

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr..:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883

TV D9 4.3

Art-Nr..:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm
Federweg Z: 4,3 mm
Länge L: 22,8 mm

ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr..:10.01.12.02691

ERS VCBL-R

Art-Nr..:10.01.12.02693

Blocksauger

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

Art-Nr..:10.01.12.02883

https://www.schmalz.com/10.01.12.02883



DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Art-Nr..:10.07.04.00054

Breite B: 4 mm
Höhe H: 6 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A
Form: halbrund