Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/4-AG 4

Art-Nr..:10.08.02.00203

https://www.schmalz.com/10.08.02.00203

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-GE G1/4-AG 4

Steckverschraubung in gerader Ausführung

- Gewinde G1: G1/4"-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
- Normteilewerkstoff: Messing
- Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C
- Außendurchmesser D: 8,6 mm
- Länge L: 11,8 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	8,60 mm
d	4 mm
G1	G1/4"-AG
dn	4 mm
L	11,80 mm
L1	19,60 mm
L2	7,30 mm
LG1	7,80 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	15 g
Produktfamilie	STV

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/4-AG 4

Art-Nr..:10.08.02.00203

https://www.schmalz.com/10.08.02.00203

Zubehör

VSL 4-2 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C

VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm
Innendurchmesser d: 2,7 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PA
Verlegeradius min.: 30 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar
Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C