Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G3/8-AG 8

Art-Nr..:10.08.02.00234

https://www.schmalz.com/10.08.02.00234

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-WF G3/8-AG 8

Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung

- Gewinde G1: G3/8"-AG
- Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
- Normteilewerkstoff: Messing vernickelt
- Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C
- Länge L: 26,7 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
G1	G3/8"-AG
dn	9,40 mm
D1	14,30 mm
H	10 mm
H1	24,90 mm
L	26,70 mm
L1	37,60 mm
LG1	6,70 mm
SW1	22 mm
SW3	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Gewicht	76 g

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G3/8-AG 8

Art-Nr..:10.08.02.00234

https://www.schmalz.com/10.08.02.00234

Produktfamilie	STV

Zubehör



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr..:10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm
Innendurchmesser d: 6 mm
Länge max.: 100 m
Material Schlauch: PE
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm
Innendurchmesser d: 6 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C