Vakuum-/Drucksensor

VS V SA M8-4

Art-Nr..:10.06.02.00560

https://www.schmalz.com/10.06.02.00560

Vakuum- und Drucksensor ohne Display mit analogem Ausgangssignal

- Messbereich: -1...0bar
- Bauart Vakuumschalter: Analoger Sensor
- Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	19,60 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G3	M8x1-AG
L	38 mm
L1	55 mm
LG1	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Messmedium	Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich	-1,0 ... 0,0 bar
Max. Überdrucksicherheit	8 bar
Wiederholgenauigkeit	± 3% vom Messbereich
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 4-polig
Anschluss	G1/8"-AG + M5-IG
Spannung	15-30V DC
Stromaufnahme	10 mA

Vakuum-/Drucksensor

VS V SA M8-4

Art-Nr..:10.06.02.00560

https://www.schmalz.com/10.06.02.00560

Schutzart IP	IP 65
Temperatureinfluss	± 3% vom Messbereich
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Gewicht	12 g
Messbereich	-14,5 ... 0,0 psi psi
Max. Überdrucksicherheit	116,03 psi
Ein- und Ausgänge	Analog: 0...10 V
Produktfamilie	VS

Zubehör

ASK B-M8-4 3000 K-4P

Art-Nr..:10.06.02.00472

Elektrischer Anschluss: Buchse M8, 4 polig
Kabellänge: 3.000 mm
Material Schlauch: PUR-Kabel

BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Art-Nr..:10.06.02.00061

Länge L: 60,5 mm
Breite B: 21 mm
Höhe H: 22 mm
Wandstärke s: 1,5 mm
Verwendung Konstruktion: Vakuum-Schalter

Vakuum-/Drucksensor

VS V SA M8-4

Art-Nr..:10.06.02.00560

https://www.schmalz.com/10.06.02.00560

HTR-VSi Clip

Art-Nr..:10.06.02.00718

Breite B: 12 mm
Höhe H: 25,3 mm
Länge L: 20 mm
Verwendung Konstruktion: Vakuum-/Druckschalter