Flachsauggreifer (oval)

SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.05.00559

https://www.schmalz.com/10.01.05.00559

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen



- Abmessung (LxB): 60x23
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	18 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	57 N
Querkraft	37 N
Querkraft geölte Oberfläche	33 N
Volumen	3,89 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Faltenanzahl	0

Flachsauggreifer (oval)

SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.05.00559

https://www.schmalz.com/10.01.05.00559

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	21 g
Produktfamilie	SAOF
Abmessung (LxB)	60x23

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m