Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.01054

https://www.schmalz.com/10.01.05.01054

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

- Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
- Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	12,20 N
Volumen	0,52 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	7,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A

Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.01054

https://www.schmalz.com/10.01.05.01054

Gewicht	6,80 g
Produktfamilie	SGON

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile

SGO 30x10 SI-HD-65 N022

Art-Nr..:10.01.05.01037

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Art-Nr..:10.01.05.00124

Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nenndurchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.05.01054

https://www.schmalz.com/10.01.05.01054

ZOKL 11-13

Art-Nr..:10.07.10.00032

Spannbereich: 11,0 ... 13,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de