Flachsauggreifer (rund) chemisch

SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.00218

https://www.schmalz.com/10.01.01.00218

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > Flachsauggreifer SGN > SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit

- Baugröße: 45
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG
- Materialeigenschaft: FDA-fähig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	50 mm
dn	5,50 mm
Ds	44,20 mm
G1	G1/4"-AG
H	31 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	45
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Saugkraft	50 N
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge

Flachsauggreifer (rund) chemisch

SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.00218

https://www.schmalz.com/10.01.01.00218

von ca. 2 m

Ersatzteile

SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

Art-Nr..:10.01.01.00327

Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

SG 45 SI-60 N031

Art-Nr..:10.01.01.00220

Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
Höhe H: 26 mm