Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03700

https://www.schmalz.com/10.01.06.03700

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Silikon SI
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Gewinde G1: G1/4"-AG
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	7,20 mm
dn	8 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-AG
H	39,80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	4,30 N
Saugkraft bei -400 mbar	8,50 N
Saugkraft	12,80 N
Volumen	7,18 cm^3
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	30
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03700

https://www.schmalz.com/10.01.06.03700

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	20,40 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr..:10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm
Länge L: 0,8 mm
Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl
Filterfeinheit: 103 µm

SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr..:10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03700

https://www.schmalz.com/10.01.06.03700

SC 080 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03268

Anbindungstyp: 080
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Länge L1: 32 mm
Einbaulänge: 7,5 mm
Nenndurchmesser dn: 8 mm

SPB2f 30 SI-55 SC080

Art-Nr..:10.01.06.03643

Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2,5