# Flachsauger (rund)

PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr..:10.01.01.00549

https://www.schmalz.com/10.01.01.00549



## Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
- Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

## Konstruktionsdaten




| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 31,50 mm |
| Ds | 29 mm |
| H | 13 mm |
| H2 | 7 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Hub) | 3 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 30 |
| Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
| Saugkraft | 32 N |
| Volumen | 2,06 $cm^3$ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
| Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
| Gewicht | 2,50 g |

# Flachsauger (rund)

PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr..:10.01.01.00549

https://www.schmalz.com/10.01.01.00549

| | |
|---|---|
| Faltenanzahl | 0 |
| Produktfamilie | PFG |

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

## Zubehör

**SA-NIP N007 G1/8-AG DN240**

Art-Nr..:10.01.01.03531

| |
|---|
| Nippelfamilie: N 007 |
| Gewinde G1: G1/8"-AG |
| Länge L1: 21 mm |
| Länge L: 5 mm |
| Einbaulänge: 5 mm |
| Nenndurchmesser dn: 2,4 mm |
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Schlüsselweite SW2: 4 mm |



**SA-NIP N007 G1/8-IG DN350**

Art-Nr..:10.01.01.03523

| |
|---|
| Nippelfamilie: N 007 |
| Gewinde G1: G1/8"-IG |
| Länge L1: 24,5 mm |
| Länge L: 16 mm |
| Einbaulänge: 16 mm |
| Nenndurchmesser dn: 3,5 mm |
| Normteilewerkstoff: Aluminium |
| Schlüsselweite SW2: 4 mm |