Ventosa plana (redonda)

SAF 50 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10635

https://www.schmalz.com/10.01.01.10635

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAF > SAF 50 NBR-60 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

- Tamaño: 50
- Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR
- Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A
- Material de boquilla: Aluminio
- Conexión: G1/4-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-MA
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	100 N
Carga transv.	80 N
Carga transv. (superficie aceitada)	76 N
Volumen	9,48 cm^3
Radio de curvatura (min) (convexa)	65 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	50

Ventosa plana (redonda)

SAF 50 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.10635

https://www.schmalz.com/10.01.01.10635

Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	39,80 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SAF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios

SU 50

N° de artículo.:10.01.01.12837

Tamaño: 50
Margen de fijación: 45,0 ... 60,0 mm
Resistencia térmica: 80 °C