Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.04406

https://www.schmalz.com/10.01.06.04406

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

- Tamaño: 20
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Condictión de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
d2	6,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	31,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2,10 N
Volumen	1,20 cm^3
Tamaño	20
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,60 g
Familia de productos	SFB1

Ventosa de fuelle (redonda)

SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.04406

https://www.schmalz.com/10.01.06.04406

Piezas de repuesto

SFB1 20 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.06.04369

Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 1,5

SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040
Conexión: G1/8"-HE
Longitud L1: 20,7 mm
Longitud apropiada: 14 mm
Diámetro nominal dn: 4,1 mm