Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.03.00232

https://www.schmalz.com/10.08.03.00232

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G1/4-AG 4

Racor instantáneo en versión acodada orientable

- Rosca G1: G1/4"-MA
- Diámetro tubo externo: 4 mm
- parte normal material: Plásticos
- Temperatura de trabajo: 0 ... 60 °C
- Longitud L: 18,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
G1	G1/4"-MA
dn	2 mm
D1	12 mm
H	9,50 mm
H1	15,50 mm
L	18,50 mm
L1	26,30 mm
LG1	6 mm
SW1	16 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 4 d = 2
Tipo de manguera	4-2
parte normal material	Plásticos
Margen presión (presión servicio)	0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Peso	17,10 g
Familia de productos	STV

Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.03.00232

https://www.schmalz.com/10.08.03.00232