Eyector básico

SEG 25 LS

N° de artículo.:10.02.01.00259

https://www.schmalz.com/10.02.01.00259

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos SEG > SEG 25 LS

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal



- Diámetro de toberas: 2,5 mm
- Tipo: Para alta capacidad de aspiración
- Capacidad de aspiración (max): 260 l/min
- Consumo de aire con asp.: 275 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	32 mm
D	28 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G1/2"-HE
G3	G1/2"-HE
H	50 mm
L	117 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2,50 mm
Grado de evacuación	55 %
Capacidad de aspiración (max)	260 l/min
Capacidad de aspiración (max)	15,60 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	9,18 cfm
Consumo de aire con asp.	275 l/min
Consumo de aire con asp.	16,50 m³/h
Consumo de aire con asp.	9,71 cfm

Eyector básico

SEG 25 LS

N° de artículo.:10.02.01.00259

https://www.schmalz.com/10.02.01.00259

Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	273 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios

VFT G3/8-IG 100

N° de artículo.:10.07.01.00123

Conexión: G3/8"-HE
Diseño: Inserto de filtro largo
Flujo nominal: 290 l/min
Flujo nominal: 17,4 m³/h
Finura de filtro: 100 µm