Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01736

https://www.schmalz.com/10.02.01.01736

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger

- Conception: High Vacuum
- Nombre d'étages: 2
- Diamètre des buses: 1,6 mm
- Dimensions: 22
- Degré d'évacuation: 90 %
- Pression optimale: 4 bar
- Capacité d'aspiration (max.): 152,6 l/min
- Consommation d'air (en aspiration): 103 l/min
- Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux

Données de construction



Attribut	Valeur
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	G1/4"-F
G5	M6-F
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	191 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01736

https://www.schmalz.com/10.02.01.01736

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1,60 mm
Nombre d'étages	2
Degré d'évacuation	90 %
Capacité d'aspiration (max.)	9,39 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	152,60 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	103 l/min
Niveau sonore libre	77 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	63 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Poids	276,60 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	58 psi
Capacité d'aspiration (max.)	5,39 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	3,64 cfm
Famille de produit	SBP-HV-HF

Accessoires

BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Réf. article.:10.08.03.00315

Largeur B: 50 mm
Hauteur H: 40 mm
Longueur L: 41 mm
Utiliser la construction: Schmalz fixation element
Dimensions: 22

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01736

https://www.schmalz.com/10.02.01.01736

SET SFE 22

Réf. article.:10.02.01.01577

Largeur B: 20 mm
Hauteur H: 20 mm
Longueur L: 27 mm
Utiliser la construction: Schmalz fixation element
Dimensions: 22
Filetage G1: G1/4"-M
Filetage G2: M8-M

SEV G1/8-IG G1/4-AG

Réf. article.:10.02.01.01471

Diamètre extérieur D: 19 mm
Longueur L: 37 mm
Filetage G1: G1/8"-F
Filetage G2: G1/4"-M

Pièces de rechange

SFE 22 AL

Réf. article.:10.02.01.01421

Diamètre d'alésage: 22 mm
Largeur B: 35 mm
Hauteur H: 44 mm
Longueur L: 87,5 mm
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: G3/8"-F
Raccord d'air comprim: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-F
Raccord du vide: G1/4"-F

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01736

https://www.schmalz.com/10.02.01.01736

SHC 2 22

Réf. article.:10.02.01.01512

Nombre d'étages: 2
Diamètre d'alésage: 22 mm
Diamètre extérieur D: 20 mm
Longueur L: 33 mm
Filetage G1: M27x1.5-M

SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm
Longueur L: 70 mm
Utiliser la construction: Schmalz capuchon
Dimensions: 22

SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

Conception: High Vacuum
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,6 mm
Diamètre d'alésage: 22 mm
Degré d'évacuation: 90 %
Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale: 4 bar
Capacité d'aspiration (max.): 152,6 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 103 l/min