préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille



- Longueur L: 838 mm
- Largeur B: 130 mm
- Disposition: 5R36
- avec: Filtre
- conception Raccords: Droit
- Diamètre extérieur D: 60 mm
- avec: 1x vanne de commande vide / souffler
- Max. consommation d'air souffler: 800 l/min
- Poids: 5,2 kg
- Famille de produit: FMP

Données de construction



Attribut	Valeur
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	82,70 mm
H1	128,20 mm
H2	33 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	838 mm
L2	798 mm
L3	77 mm
Y1	90 mm
Type de vanne	SVK

Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version

Données techniques

Attribut	Valeur
Disposition	5R36
Nombre de ventouses	110
Force d'aspir. de -250 mbar	360 N

Contactez Schmalz
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

avec	Filtre
Connexion électrique	Male connect M12, 4 pol
avec	Filtre
avec	1x vanne de commande vide / souffler
Poids	5,20 kg
Élément d'étanchéité	Ventouses
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar	600 l/min
Famille de produit	FMP

Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration

Accessoires

ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Réf. article.:26.07.03.00002

Longueur L: 1 450 mm
Largeur B: 10 mm
Hauteur H: 7 mm
Matière: Plastiques
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm
Largeur B: 85 mm
Hauteur H: 10 mm
Matière: Acier
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F
Filetage G2: G1/2"-M
Température de travail: 0 ... 70 °C

FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05697

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05695

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05687

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05698

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05696

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05810

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05806

Course ressort Z: 25 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05809

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

Course ressort Z: 50 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05808

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 1 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05803

Course ressort Z: 75 mm
Version: Usage intensif 2 tige à ressort
Utiliser la construction: Profil de montage

MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.00244

Longueur L: 120 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 60 mm
Poids: 1,1 kg
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Réf. article.:10.01.38.01194

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

SET FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.01291

Longueur L: 119 mm
Largeur B: 119 mm
Hauteur H: 9,6 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC



SET FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.02407

Longueur L: 232 mm
Largeur B: 119 mm
Hauteur H: 119 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Réf. article.:10.01.21.00243

contient: 4 écrous à fente
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

STF 60 P 4.5 SSD

Réf. article.:10.07.01.00259

Raccord: Ø60mm
Version: Boîtier en piclon
Débit nominal: 270 m³/h
Porosité: 3 µm
Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD

VAM 40 V U BAR

Réf. article.:10.07.02.00046

Diamètre extérieur D: 40 mm
Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar

VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Réf. article.:10.01.21.02405

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP
Raccord: Flexible 8/6
Commande de vanne: Sans courant, fermé

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00034

Diamètre extérieur D: 71 mm
Diamètre intérieur d: 60 mm
Longueur max.: 20 m
Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat
Rayon de pose min.: 40 mm
Plage de pression (press. de service): -0,69 ... 2,09 bar
Température de travail: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Réf. article.:10.06.02.00343

Longueur L: 50 mm
Largeur B: 15,8 mm
Hauteur H: 25 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat

VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.02485

Longueur L: 76,5 mm
Largeur B: 19 mm
avec: Vacuostat et pressostat VSi
Plage de mesure: bar
avec: Vacuostat/pressostat
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

VTR-SL 3x RST60

Réf. article.:10.01.10.02779

Longueur L: 439 mm
Largeur B: 100 mm
Hauteur H: 156 mm
Raccord: Extrémité tube Ø60

ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol
Longueur du câble: 5 000 mm
Matière tuyau: PUR câble

VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm
Diamètre intérieur d: 6 mm
Longueur max.: 500 m
Matière tuyau: PU
Rayon de pose min.: 45 mm
Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar
Température de travail: -35 ... 60 °C

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.00313

- Longueur L: 120 mm
- Largeur B: 120 mm
- Hauteur H: 10 mm
- Plage de mesure: bar
- Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

- Filetage G1: G1/2"-F
- Filetage G2: G1/2"-M
- Température de travail: 0 ... 70 °C
- Version: Renforcé

Pièces de rechange

VENT-BGR FMP-S-50

Réf. article.:10.01.38.03682

- Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FMP-S
- contient: Vanne de contrôle directionnel pneumatique

préhenseur de surface par le vide

FMP-S-SVK 838 5R36 SPB2-20-P F G60

Réf. article.:10.01.38.03499

https://www.schmalz.com/10.01.38.03499

MASK-FOL SVK 798 5R36 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.00527

Longueur L: 798 mm
Largeur B: 109,8 mm
Hauteur H: 0,4 mm
Plage de mesure: bar
Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

SPB2 20 SI-40 P F

Réf. article.:10.01.38.00465

avec: Filtre