Ventouse plate (ronde)

PFYN 2 SI-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.00282

https://www.schmalz.com/10.01.01.00282

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 2 SI-55 M3-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

- Dimensions: 2
- Matière: Silicone SI
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord du vide: M3-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	1 mm
Dmax(S)	2,50 mm
Ds	2 mm
G1	M3-M
H	6 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,12 N
Volume	0,00 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	2
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Ventouse plate (ronde)

PFYN 2 SI-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.00282

https://www.schmalz.com/10.01.01.00282

Poids	1 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M
Longueur L1: 7,5 mm
Longueur utile: 2 mm
Matière: Aluminium

PFG 2 SI-55 N003

Réf. article.:10.01.01.00023

Dimensions: 2
Matière: Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
Propri: FDA-compatible