Ventouse plate (ovale)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.05.00001

https://www.schmalz.com/10.01.05.00001

Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes

- Dimensions (LxB): 60 x 20
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Raccord: G1/8"-F
- Hauteur H: 12,6 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
Bk	20 mm
Bmax(S)	21 mm
Bs	19 mm
d3	4,50 mm
G1	G1/8"-F
H	12,60 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	75 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
X1	65 mm
Z (Course)	2,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	50 N
Volume	3,22 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	15 mm

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.05.00001

https://www.schmalz.com/10.01.05.00001

Nombre de soufflets	0
Dimensions (LxB)	60 x 20
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Poids	70 g
Famille de produit	SPLO

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité