Raccord de tuyau

ST 25 AL-EL

Réf. article.:10.02.01.01680

https://www.schmalz.com/10.02.01.01680

Raccord de tuyau



Matière: Aluminium
Utiliser la construction: Ejecteur basique
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 4 mm
Largeur B: 46 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	46 mm
dn	20 mm
D	25 mm
D1	37 mm
L	4 mm
L1	51 mm
L2	12 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	0 ... 0 °C
Poids	50,50 g
Matière	Aluminium

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de