Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Réf. article.:10.07.04.00015

https://www.schmalz.com/10.07.04.00015

Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques

- Largeur B: 11 mm
- Hauteur H: 23 mm
- Type de matière: Caout. mousse
- Matière: Chloroprene CR
- Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A
- Forme: avec lèvre d'étanchéité

Données de construction



Attribut	Valeur
B	11 mm
B1	14 mm
H	23 mm
H1	12 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 E3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Chloroprene CR
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm]	12 x 11.5
Poids	89 g
Dureté de la matière [Shore A]	20 Shore A
Famille de produit	DI-PROF

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de