Filtre à poussière

STF G3/4-IG N

Réf. article.:10.07.01.00007

https://www.schmalz.com/10.07.01.00007

Page d’accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange du VacuMaster Basic / Comfort > STF G3/4-IG N

Filtre à poussière

- Raccord: G3/4"-F
- Version: Boîtier en acier
- Débit nominal: 42 m³/h
- Porosité: 3 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	59 mm
D	97 mm
G1	G3/4"-F
G2	G3/4"-F
L	88,50 mm
L1	158,50 mm
L2	5,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	G3/4"-F
Débit nominal	42 m³/h
Débit nominal	700 l/min
Max. vide	-950 mbar
Porosité	3 µm
Poids	0,50 kg
Famille de produit	VF

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière

STF G3/4-IG N

Réf. article.:10.07.01.00007

https://www.schmalz.com/10.07.01.00007

Pièces de rechange

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm
Diamètre extérieur D: 65 mm
Longueur L: 69,5 mm
Matière de filtrage: Papier
Utiliser la construction: Filtre à poussière STF
Dimensions: 3/4-IG

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm
Diamètre extérieur D: 65 mm
Longueur L: 69,5 mm
Matière de filtrage: Papier
Utiliser la construction: Filtre à poussière STF
Dimensions: 3/4-IG