Eiettore inline

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00173

https://www.schmalz.com/10.05.01.00173

Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa

- Diametro nominale: 3 mm
- Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 3/2
- Filettatura G1: G1/4"-IG
- Filettatura G2: G3/8"-AG
- Tensione DC: 24V - DC

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-AG
G3	M8-AG
G4	M5-IG
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6,50 mm
SW1	24 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	3 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale	20 l/min
Portata nominale	1,20 m³/h
potenza assorbita DC	4,50 W
Tensione DC	24V - DC
Peso	0,07 kg
Famigilia de prodotti	IV

Eiettore inline

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00173

https://www.schmalz.com/10.05.01.00173

Accessori

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00031

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00032

Allacciamento elettrico: Angolo buss M8, 4 pol
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo



VS-V-SA M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00224

Allacciamento: M5-AG
Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza del cavoLk: 3 m

Eiettore inline

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Numero articolo.:10.05.01.00173

https://www.schmalz.com/10.05.01.00173

VS-V-SD 60 M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00257

Punto di commutazione: - 600
Allacciamento: M5-AG
Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza del cavoLk: 3 m