Ventosa piatta (ovale)

SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00266

https://www.schmalz.com/10.01.05.00266

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

- Dimensioni (LxB): 90x30
- Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR
- Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A
- Materiale nipplo: Ottone nichelato
- Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	34 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	26 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	94 mm
Ls	90,60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	122 N
Forza laterale	96 N
Forza laterale (superf. oliate)	64 N
Volume	10,10 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00266

https://www.schmalz.com/10.01.05.00266

Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	47 g
Famigilia de prodotti	SAOF
Dimensioni (LxB)	90x30

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m