

## Controller

STEU 24V-DC OFG-B

Číslo dílu...:10.01.51.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00005>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Area Gripping Systems and End Effectors > Finger Grippers > STEU 24V-DC OFG-B

### Controller



Voltage DC: 24V - DC

Construction use: Finger gripper basic


Operating temperature: 0 ... 50 °C

Pressure range (operating pressure): 6.0 ... 8.0 bar

Hose type: Hose D = 8 d = 6

Weight: 1 727 g

### Údaje o konstrukci



| Atribut | Wert      |
|---------|-----------|
| B       | 162,50 mm |
| d       | 9 mm      |
| d1      | 9 mm      |
| H       | 67 mm     |
| L       | 275 mm    |
| X1      | 260 mm    |
| Y1      | 122 mm    |

### Technické údaje

| Atribut                             | Wert             |
|-------------------------------------|------------------|
| Voltage DC                          | 24V - DC         |
| Hose type                           | Hose D = 8 d = 6 |
| Pressure range (operating pressure) | 6.0 ... 8.0 bar  |
| Operating temperature               | 0 ... 50 °C      |
| Weight                              | 1727 g           |

## Controller

STEU 24V-DC OFG-B

Číslo dílu...:10.01.51.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00005>

## Příslušenství



### VSL 8-6 PU MI-TR

Číslo dílu...:10.07.09.00003

External diameter D: 8 mm

Internal diameter d: 6 mm

Length max.: 500 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 45 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -35 ... 60 °C