

Bellows suction cups (round)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03455>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Area Gripping Systems and End Effectors > Vacuum End Effectors VEE > Suction Cups for Vacuum End Effectors > SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 25


Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Thread G1: G1/8"-M

Number of folds: 2,5

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
d2	14,50 mm
dn	4 mm
D1	27,20 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-M
H	36,90 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (Stroke)	17 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Suction force (-600mbar)	9,90 N
Pull-off force	20,10 N
Lateral force	9,10 N
Volume	7,60 cm ³
Curve radius (min) (convex)	20 mm
Hose diameter (rec.) d	4 mm

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Bellows suction cups (round)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03455>

Size	25
Number of folds	2,50
Suction cup material	Elastodur ED
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	7,60 g
Product family	SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

Příslušenství



SPI 25 PA SPB2-25

Číslo dílu...:10.01.06.04042

Size: 25

Material: Polyamide

Use: SPB2-25

Náhradní díly



SC 040 G1/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.02490

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-M

Length L1: 20,2 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm

Bellows suction cups (round)

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.03455

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03455>



SPB2 25 ED-65 SC040

Číslo dílu...:10.01.06.03410

Size: 25

Suction cup material: Elastodur ED

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Height H: 30,9 mm