

Holder tooling suction Cup

HT-SG A5 I 10 46 RA AB

Číslo dílu...:10.07.06.00486

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00486>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Mounting Elements > Holder System for Tooling HT > Holders for Suction Cups HT-SG I > HT-SG A5 I 10 46 RA AB

Holder for suction cup



Connection 1: Ball head 32 mm

Shape: integrated nozzle


Suction cup connection: Rectangular adapter

Vacuum connection: G1/8"-F

Connection: Rectangular adapter

Add. function: Active blowing off

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
B	46 mm
B1	77 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	32 mm
G3	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	47,70 mm
H2	4,80 mm
L	45,50 mm
L1	82 mm
L2	67 mm
L3	15 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Weight	180,60 g
Product family	HT-SG-I

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Holder tooling suction Cup

HT-SG A5 I 10 46 RA AB

Číslo dílu...:10.07.06.00486

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00486>

Příslušenství



STV-GE G1/8-AG 6

Číslo dílu...:10.08.02.00204

Thread G1: G1/8"-M

Hose diameter: 6 mm

Material: Brass

Operating temperature: -20 ... 80 °C

External diameter D: 11,4 mm

Length L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Číslo dílu...:10.08.02.00288

Thread G1: G1/8"-M

Hose diameter: 6 mm

Material: Plastic

Operating temperature: °C

Length L: 20,8 mm