

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Číslo dílu...:10.01.10.07019

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07019>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Mounting Elements > Suspension Rigid/Flexible Set > Suspension Flexible FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty




Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 2 sp. plug

Construction use: Mounting section

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
B	150 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	1,50 mm
L4	6,40 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Stroke)	50 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Weight	2800 g
Spring rate	1,81 N/mm

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG


Číslo dílu...:10.01.10.07019

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07019>

Product family

FST-FLEX

Příslušenství



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Číslo dílu...:10.01.10.05701

Length L: 120 mm

Width B: 85 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel

Construction use: Vacuum area gripping system



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Číslo dílu...:10.01.10.08805

Length L: 160 mm

Width B: 120 mm

Height H: 10 mm

Construction use: Vacuum area gripping system FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Číslo dílu...:10.01.11.02823

Length L: 200 mm

Width B: 100 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel


Construction use: Large-area vacuum gripper

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Číslo dílu...:10.01.10.07019

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07019>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Číslo dílu...:10.01.10.05704

Length L: 260 mm

Width B: 90 mm

Height H: 10 mm

Construction use: Vacuum area gripping system



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Číslo dílu...:10.01.10.05702

Length L: 400 mm

Width B: 90 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel

Construction use: Large-area vacuum gripper



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Číslo dílu...:10.01.03.00175

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-M

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Číslo dílu...:10.01.10.07019

<https://www.schmalz.com/10.01.10.07019>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Číslo dílu...:10.01.03.00207

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-M

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Shape mounting elements: Reinforced