

Ejector module

SEP HF 2 06 13

Číslo dílu...:10.02.01.01343

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01343>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Vacuum Generators > Ejector Modules > Ejector Modules
ecoPump SEP > SEP HF 2 06 13

Multistagenozzle as a cartridge



Shape: High Flow

Number of stages: 2

Nozzle size: 0,6 mm

Hole diameter: 13 mm

Degree of evacuation: 70 %


Pressure range (operating pressure): 2.0 ... 6.0 bar

Pressure optimal: 4 bar

Suction rate (max.): 42,5 l/min

Air consumption suction: 18,7 l/min

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
D1	5,40 mm
D2	12,80 mm
L1	5 mm
L2	41,50 mm
L3	55,50 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Weight	3,60 g
Operating temperature	0 ... 60 °C
Recomm. internal hose diameter compressed air	4 mm
Recomm. internal hose diameter vacuum	6 mm
Pressure range (operating pressure)	2.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure)	29.0 ... 87.0
Pressure optimal	4 bar
Pressure optimal	58 psi

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Stránka 1 z 4

Ejector module

SEP HF 2 06 13

Číslo dílu...:10.02.01.01343

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01343>

Sound level free	70 dB(A)
Sound level suction	58 dB(A)
Suction rate (max.)	2,61 m³/h
Suction rate (max.)	42,50 l/min
Suction rate (max.)	1,50 cfm
Air consumption suction	1,15 m³/h
Air consumption suction	18,70 l/min
Air consumption suction	0,66 cfm
Degree of evacuation	70 %
Number of stages	2
Nozzle size	0,60 mm
Hole diameter	13 mm
Shape	High Flow
Product family	SEP

Příslušenství



SHC 2 13

Číslo dílu...:10.02.01.01496

Number of stages: 2

Hole diameter: 13 mm

External diameter D: 14,2 mm

Length L: 18 mm

Thread G1: M16x1-M



SD 16.5x51.5 SHC 13

Číslo dílu...:10.02.01.01498

External diameter D: 16,5 mm

Length L: 51,5 mm

Construction use: Schmalz Holder Cap

Size: 13

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Ejector module

SEP HF 2 06 13

Číslo dílu...:10.02.01.01343

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01343>



SFE 13 AL

Číslo dílu...:10.02.01.01419

Hole diameter: 13 mm

Width B: 23 mm

Height H: 33 mm

Length L: 51,5 mm

Thread G1: G1/8"-F

Thread G2: G1/4"-F

Compressed-air connection: G1/8"-F

Suction cup connection: G1/4"-F

Vacuum connection: G1/8"-F



SFE 13 POM

Číslo dílu...:10.02.01.01807

Hole diameter: 13 mm

Width B: 23 mm

Height H: 33 mm

Length L: 46,5 mm

Thread G1: G1/8"-F

Thread G2: G1/4"-F

Compressed-air connection: G1/8"-F

Suction cup connection: G1/4"-F



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Číslo dílu...:10.08.03.00314

Width B: 36 mm

Height H: 40 mm

Length L: 27 mm

Construction use: Schmalz Fixation Element

Size: 13

Ejector module

SEP HF 2 06 13

Číslo dílu...:10.02.01.01343

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01343>



SET SFE 13

Číslo dílu...:10.02.01.01579

Width B: 20 mm

Height H: 20 mm

Length L: 27 mm

Construction use: Schmalz Fixation Element

Size: 13

Thread G1: G1/8"-M

Thread G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/8-AG

Číslo dílu...:10.02.01.01519

External diameter D: 19 mm

Length L: 39,5 mm

Thread G1: G1/8"-F

Thread G2: G1/8"-M

Náhradní díly



ERS SEP-13 6xRUE-KLAP

Číslo dílu...:10.02.01.01449

Construction use: Ejector module

Size: 13

contains: 6x flap