

## Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00146>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

### Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 260 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m³/h

Vacío (50 Hz): 410 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Ejecución diseño: IE3:JPN/KOR/BRA


voltaje de 50Hz: D200V/Y350V ±10 %

voltaje de 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

con: Inversión electroneumática

Peso: 98 kg

### Datos de diseño



| Atributo | Valor  |
|----------|--------|
| B        | 496 mm |
| B1       | 497 mm |
| d        | 13 mm  |
| G1       | G2"-MA |
| H        | 573 mm |
| H2       | 134 mm |
| L        | 795 mm |
| X1       | 435 mm |
| Y1       | 446 mm |

### Datos técnicos

| Atributo                        | Valor             |
|---------------------------------|-------------------|
| Capacidad de aspiración (50 Hz) | 260 m³/h          |
| Vacío (max.)                    | 410 mbar          |
| Pot. nominal 50 Hz              | 4 kW              |
| Tipo prot. IP                   | IP 55             |
| Peso                            | 98 kg             |
| voltaje de 50Hz                 | D200V/Y350V ±10 % |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00146

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00146>

voltaje de 60Hz

Familia de productos

SB-ER