

Bellows suction cup (round)

FGA 20 NBR-55 N016

Číslo dílu...:10.01.06.00373

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00373>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Vacuum Suction Cups > Bellows Suction Cups (Round) > FGA 20 NBR-55 N016

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces




Size: 20

Suction cup material: Nitrile rubber NBR

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 1,5

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
d	4,50 mm
d2	11 mm
D1	19,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	18,10 mm
H	15,20 mm
H2	3,80 mm
H3	8,70 mm
Z (Stroke)	5 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Technické údaje

Atribut	Wert
Number of folds	1,50
Suction force (-600mbar)	4,70 N
Size	20
Suction cup material	Nitrile rubber NBR
Weight	1,70 g
Curve radius (min) (convex)	30 mm
Product family	FGA

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Bellows suction cup (round)

FGA 20 NBR-55 N016

Číslo dílu...:10.01.06.00373

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00373>

Příslušenství



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Číslo dílu...:10.01.06.05735

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 20 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Číslo dílu...:10.01.06.05731

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 18,5 mm

Fitting length: 12 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Číslo dílu...:10.01.06.00123

Nipple family: N 016

Thread G1: M5-M

Length L1: 16 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2,5 mm

Material: Aluminum

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Bellows suction cup (round)

FGA 20 NBR-55 N016

Číslo dílu...:10.01.06.00373

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00373>



SPI 18 PEEK

Číslo dílu...:10.01.06.03284

Size: 18

Material: Polyetheretherketon