

Flat suction cup (oval)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Číslo dílu...:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Vacuum Suction Cups > Flat Suction Cups (Oval) > SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces




Dimensions (LxB): 15 x 5

Suction cup material: Nitrile rubber NBR-conductive

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Stroke)	0,70 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Technické údaje

Atribut	Wert
Suction force (-600mbar)	3,10 N
Dimensions (LxB)	15 x 5
Suction cup material	Nitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	0,40 g

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Stránka 1 z 2

Flat suction cup (oval)

SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

Číslo dílu...:10.01.05.00225

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00225>

Product family

SGO

Příslušenství



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Číslo dílu...:10.01.05.00126

Thread G1: M5-M

Length L1: 15,5 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Číslo dílu...:10.01.05.00125

Thread G1: M5-F

Length L1: 15,5 mm

Fitting length: 10 mm

Nominal diameter dn: 2 mm

Material: Aluminum