

Bellows suction pad (round)

SFB1 20 EPDM-45 SC040

Číslo dílu...:10.01.06.04375

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04375>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Vacuum Suction Cups > Suction Cups for Plastic Films and Paper > SFB1 20 EPDM-45 SC040

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling workpieces




Size: 20

Suction cup material: EPDM

Material hardness [Shore A]: 45 Shore A

Number of folds: 1,5

Údaje o konstrukci



Atribut	Wert
D1	15,10 mm
Dmax(S)	21 mm
Dk	12,80 mm
Ds	20 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
d2	6,60 mm
H	17,50 mm
H2	4,70 mm
Z (Stroke)	5 mm

Technické údaje

Atribut	Wert
Suction force (-600mbar)	2,10 N
Volume	1,18 cm ³
Size	20
Number of folds	1,50
Suction cup material	EPDM
Material hardness [Shore A]	45 Shore A
Curve radius (min) (convex)	12,50 mm
Nipple family	SC 040

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Bellows suction pad (round)

SFB1 20 EPDM-45 SC040

Číslo dílu...:10.01.06.04375

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04375>

Product family

SFB1

Příslušenství



SC 040 G1/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.02490

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-M

Length L1: 20,2 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Číslo dílu...:10.01.06.02482

Connection geometry: 040

Connection: G1/8"-F

Length L1: 20,7 mm

Fitting length: 14 mm

Nominal diameter dn: 4,1 mm

Náhradní díly

Kontaktujte společnost Schmalz

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | schmalz@schmalz.cz

Bellows suction pad (round)

SFB1 20 EPDM-45 SC040

Číslo dílu...:10.01.06.04375

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04375>



SC 040 M5-AG

Číslo dílu...:10.01.06.04346

Connection geometry: 040

Vacuum connection: M5-M

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 1,8 mm