

## Bellows suction cup (round)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Číslo dílu...:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

Domovská stránka > Vakuová technologie pro automatizaci > Vacuum Components > Vacuum Suction Cups > Suction Cups for the Packaging Industry > SPB2f 30 SI-55 SC080

### Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 30


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Number of folds: 2,5

### Údaje o konstrukci



#### Atribut

#### Wert

|            |          |
|------------|----------|
| d          | 16 mm    |
| d1         | 19,60 mm |
| d2         | 7,20 mm  |
| D1         | 24,40 mm |
| Dk         | 22 mm    |
| Dmax(S)    | 32 mm    |
| Ds         | 30 mm    |
| H          | 32,30 mm |
| H2         | 13 mm    |
| H3         | 14,40 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm     |

### Technické údaje

#### Atribut

#### Wert

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Suction force at -200 mbar | 4,30 N               |
| Suction force at -400 mbar | 8,50 N               |
| Suction force (-600mbar)   | 12,80 N              |
| Volume                     | 7,18 cm <sup>3</sup> |
| Hose diameter (rec.) d     | 9 mm                 |
| Size                       | 30                   |

[Kontaktujte společnost Schmalz](#)

Schmalz s.r.o. | Družstevní 2169, 75301 Hranice, Czech Republic | +420 581 621 021 | [schmalz@schmalz.cz](mailto:schmalz@schmalz.cz)

Stránka 1 z 3

## Bellows suction cup (round)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Číslo dílu...:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nipple family               | SC 080      |
| Number of folds             | 2,50        |
| Suction cup material        | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A  |
| Weight                      | 5,50 g      |
| Product family              | SPB2f       |

### Příslušenství



#### SC 080 NPT1/4-AG

Číslo dílu...:10.01.06.03662

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-M

Length L1: 32,2 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 8 mm



#### SC 080 NPT1/4-IG

Číslo dílu...:10.01.06.03663

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm

## Bellows suction cup (round)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Číslo dílu...:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>



### SC 080 NPT3/8-AG

Číslo dílu...:10.01.06.03664

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-M

Length L1: 32,4 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



### SC 080 NPT3/8-IG

Číslo dílu...:10.01.06.03665

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Číslo dílu...:10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm