

Federstößel

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Parça no...:10.01.02.00864

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00864>



Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Bağlantı Elemanları > Yaylı Bağlantılar > Yaylı Pistonlar FSTI > FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich




Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanchluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 10 mm

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
G1	G1/8"-M
G2	G1/4"-AG
G3	M18x1.5-AG
H	71 mm
H2	21 mm
LG1	6,50 mm
LG2	10 mm
LG3	41 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	17 mm
Z (Strok)	10 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Yay oranı	0,10 N/mm
Yay ön gerilimi	7,08 N
Yay kuvveti, merkez	7,57 N
Dikey yük	1000 N
Yatay yük	700 N
Ağırlık	150 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Çalışma sıcaklığı

0 ... 80 °C

Ürün ailesi

FSTI

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

Aksesuarlar**FLK G1/4-IG G1/4-AG**

Parça no...:10.01.03.00178

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: G1/4"-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C

**FLK G1/4-IG M10x1.25-AG**

Parça no...:10.01.03.00206

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: M10x1.25-M

Çalışma sıcaklığı: 0 ... 70 °C



HTR-FST A2 FSTI

Parça no...:10.01.03.06134

Çapraz travers bağlantısı: Cıvata adaptörü A2

Konu G1: M18x1.5-IG

İnşaat kullanımı: Yaylı piston




HTR-FST A3 FSTI

Parça no...:10.01.03.06136

Çapraz travers bağlantısı: Bilyalı kafa 28,5 mm

Konu G1: M18x1.5-IG

İnşaat kullanımı: Yaylı piston



HTR-FST 2N

Parça no...:10.01.03.06143

Çapraz travers bağlantısı: 2 T yuvası

Konu G1: M18x1.5-IG

Federstößel

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Parça no...:10.01.02.00864

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00864>



HTR-UNI 2N FSTI

Parça no...:10.01.03.00297

Çalışma sıcaklığı: °C

Şekil: FSTI için

Çapraz travers bağlantısı: 2 T yuvası



KGL G1/4-IG G1/4-AG

Parça no...:10.01.03.00110

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: G1/4"-M

Yükseklik H: 37,5 mm



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Parça no...:10.01.03.00137

Konu G1: G1/4"-F

Konu G2: M10x1.25-M

Yükseklik H: 37,5 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

**STVI-GE G1/8-IG 4**

Parça no...:10.08.02.00149

Konu G1: G1/8"-F

Hortum çapı: 4 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Dış çap D: 8,5 mm

Uzunluk L: 23,5 mm

**STVI-GE G1/8-IG 6**

Parça no...:10.08.02.00150

Konu G1: G1/8"-F

Hortum çapı: 6 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Dış çap D: 11,5 mm

Uzunluk L: 26,5 mm

**STVI-GE G1/8-IG 8**

Parça no...:10.08.02.00151

Konu G1: G1/8"-F

Hortum çapı: 8 mm

Malzeme: Pirinç

Çalışma sıcaklığı: -20 ... 80 °C

Dış çap D: 14,5 mm

Uzunluk L: 29,5 mm