

Solenoid valve


EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00074>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole elettromagnetiche > Valvole elettromagnetiche EMV > EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air



Nominal size: 20 mm

Voltage DC: 24V - DC

Function: 3/2-way valve


Control valve: Normally open

Connecting thread: G1"-F

Pressure range (operating pressure): bar

Power consumption DC: 40.8 W

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1"-IG
G2	G1"-F
G3	G1"-F
H	137 mm
H1	172 mm
L	247 mm
L1	245 mm
X1	148 mm
Y1	45 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	20 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale	883,30 l/min
Portata nominale	53 m³/h
potenza assorbita DC	40,80 W
Tensione DC	24V - DC

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Solenoid valve

EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.01.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00074>

Orario di chiusura	100 ms
Peso	6,38 kg
Famiglia de prodotti	EMV

Accessori



FAS 80x38 G1-AG EMVP

Numero articolo.:10.05.01.00063

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 38 mm

Filettatura G1: G1"-AG

Usa la costruzione: Valvola elettromagnetiche

Pezzi di ricambio



FAS 80x38 G1-AG EMVP

Numero articolo.:10.05.01.00063

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 38 mm

Filettatura G1: G1"-AG

Usa la costruzione: Valvola elettromagnetiche

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it