

Placa de ventosas (redonda)

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01134

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01134>

Página inicial > Equipos de elevación y sistemas de grúa > Elevadores por vacío VacuMaster > Piezas de repuesto y de desgaste para elevadores por vacío VacuMaster > Piezas de repuesto VacuMaster Vario > SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 300

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	34 mm
d2	253 mm
d3	226,50 mm
Dmax(S)	320 mm
Ds	300 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/2"-HE
H	25 mm
H1	26,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3810 N
Fuerza aspir. d2	3010 N
Volumen	491 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Placa de ventosas (redonda)

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01134

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01134>

Radio de curvatura (min) (convexa)	3500 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	300
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	2200 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 300

N° de artículo.:10.01.01.12843

Tamaño: 300

Margen de fijación: 300,0 ... 330,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



DR-SPU 300 NBR-55

N° de artículo.:10.01.01.01131

Tamaño: 300

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



Placa de ventosas (redonda)

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01134

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01134>
