

Ventosa de bloque

VCBL-G-K1 120x50x30

N° de artículo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de mesas nesting > Ventosas de bloque VCBL-G-K1 > VCBL-G-K1 120x50x30

Bloque d vacío c conexión de mang. para su uso en mesas lisas para el tratamiento de la madera




para: Sistema de 1 circuito de vacío

Altura H: 30 mm

Diámetro interior tubo (recom.) d: 4 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	50 mm
B1	133 mm
d	6 mm
H	30 mm
H2	14 mm
L	120 mm
L1	107 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Ventosa de bloque

VCBL-G-K1 120x50x30

N° de artículo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00235

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00155

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm



TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm

Ventosa de bloque

VCBL-G-K1 120x50x30

N° de artículo.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03776>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

N° de artículo.:10.01.12.00012

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 50 mm

Altura H: 15,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

N° de artículo.:10.01.12.00228

Longitud L: 140 mm

Anchura B: 115 mm

Altura H: 16,5 mm