

Boca de ventosa Balance SSCB

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

N° de artículo.:10.01.41.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.41.00017>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para superficies 3D de forma libre > Sistemas de fijación y agarre para aplicaciones automatizadas > Bocas de ventosa Balance SSCB > SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada



Diámetro circular D mk: 30 mm

Funci: Pasadores de fijación central

Ventosas: Ventosa de fuelle SAB

Conexión: M4-IG


Material: NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Soporte para piezas de material: NBR

Altura H1: 71,8 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	66 mm
Dmk	30 mm
G1	M4-HE
G2	M3-MA
H1	71,80 mm
EH (min)	60,70 mm
EH (max)	66,50 mm
Zs	5,80 mm
Z (Carrera)	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	22
Peso	200 g
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A