

Boquilla de tubo

ST G1-AG 32 MS-V

Nº de artículo.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1-AG 32 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G1"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 32 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 10,5 mm

Diámetro nominal dn: 26 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1"-MA
L	10,50 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	176 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Boquilla de tubo

ST G1-AG 32 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00168>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00008

Diámetro exterior D: 41 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 110 mm

Margen presión (presión servicio): -0,85 ... 4,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



DR G1 39/34x2 PA

N° de artículo.:10.07.08.00025

para: G1

Diámetro exterior D: 39 mm

Diámetro interior d: 34 mm

parte normal material: Poliamida