

Placa de fijación

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00093>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Accesorios garras de agujas SNG-M > BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

Placa de fijación



Usa construcci: Agarrador de la aguja


Longitud L: 31 mm

Anchura B: 34 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	34 mm
d	4,50 mm
G1	G1/4"-HE
H	11,50 mm
H2	7,50 mm
H3	4,40 mm
L	31 mm
LG1	11,50 mm
X1	20 mm

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Placa de fijación

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00093>



SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

N° de artículo.:20.01.02.00262

Longitud L: 8 mm

Rosca G: M4

parte normal material: Acero